



※本体に抗菌剤(銀イオン)配合の素材を使用。一般的な環境で細菌類の増殖を抑制します。

修正テープ ホワイパーミニローラー 抗菌仕様

GPNエコ商品
ねっと掲載

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用。
アルコール消毒液でのふき取りも可能。

WHIPER MR
WHIPER MINI ROLLER



カートリッジケース



スーッと引いて1行修正はもちろん、本体を反転させて文字を見ながら押して1文字修正もできます。
※上記写真は、同一ブランド通常品のカラーとなります。

滑らかな修正の決め手！
ミニローラーヘッド

テープの長さ
6m

テープ交換式

商品コード	テープ幅	カラー	税込価格 (本体価格)
51-703	5mm	□ホワイト / ■ブルー	¥330(¥300)

印刷可能サイズ
幅36×高さ5(mm)

●外形寸法:W110×D18×H25mm ●テープ長:6m ●材質:抗菌剤配合樹脂使用(本体ケース&カートリッジケース=PS)

シルクスクリーン
インクジェット

修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様

GPNエコ商品
ねっと掲載

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用。
アルコール消毒液でのふき取りも可能。

WHIPER SWITCH



使い心地を追求した
ヨコ引き修正テープ



本体を反転させ、消したい箇所を見ながら修正が可能。

上ケース

【裏面】

下ケース

キャップ

抗菌剤配合樹脂使用箇所

【表面】

テープの長さ
15m

テープ交換式

商品コード	テープ幅	カラー	税込価格 (本体価格)
51-739	5mm	□ホワイト / ■乳白	¥462(¥420)

印刷可能サイズ
幅23×高さ8(mm)

●外形寸法:本体=W83×D20×H41(mm) ●テープ長:15m ●材質:抗菌剤配合樹脂使用(本体上ケース=PS/下ケース=ABS)

シルクスクリーン
インクジェット

テープのり ノリノプロ 抗菌仕様

本格的機能が詰まったテープのり。

テープのり
norino
ノリノプロ



ロックボタン

はしヒタガイド

リフィルベース

キャップ

抗菌剤配合樹脂使用箇所

つめ替えの手間が少ない
同カテゴリ製品と同じサイズにして
22m長尺!

経過を長く継続する
テープのたるみを防ぐ
“パワーギア”

粘着を弱付けが可能
先頭の糊カスを除去
“クリーンローラー”

耐熱とじに大活躍
真っ直ぐキレイに、紙の端に
“はしヒタガイド”

テープの長さ
22m

テープ交換式

商品コード	テープ幅	カラー	税込価格 (本体価格)
54-311	8.4mm	□ホワイト	¥528(¥480)

印刷可能サイズ
幅40×高さ10(mm)

●外形寸法:W93×D24×H45mm ●テープの長さ:22m ●フォトセーブ(自社基準) ●材質:抗菌剤配合樹脂使用(本体ケース/リフィルベース=ABS)

シルクスクリーン
インクジェット

クリアーホルダー 抗菌クリアーホルダー



衛生面に配慮した抗菌剤配合のクリアーホルダー。



PPシートに抗菌剤を配合。ホルダーの内側・外側ともに抗菌仕様。



汚れが気になる際はアルコール消毒液でふき取り可能。



※赤破線は黒破線内で移動可。



印刷可能サイズ
幅100×高さ40(mm)

商品コード	カラー	税込価格 (本体価格)
76-200	クリアー	オープン

●外形寸法:W220×H310mm ●材質:本体=ポリプロピレン(抗菌剤配合) 0.2mm

四隅
角丸加工

紙めくり メクボール コンパクト

レジ台など狭いスペースでの設置に最適なコンパクトサイズ。

紙めくり

メクボールコンパクト
丸洗いでできて、いつも清潔

メクボールより
約20%
サイズダウン!



レジ袋やポリ袋のめくりや紙幣の勘定などに。



めくるだけでなく、切手や印紙を貼るのにも便利です。

グリーン
購入法

GPNエコ商品
ねっと掲載



クリーンで快適な
抗菌仕様。
一般的な環境で
細菌類の増殖を
抑制します。

印刷可能サイズ
幅26×高さ19(mm)

※側面4箇所に印刷可能。

商品コード	カラー	税込価格 (本体価格)
36-087	ブルー	¥715(¥650)

●抗菌仕様 ●底すべり止め付 ●外形寸法:W58×D58×H41mm ●材質:91%再生樹脂(本体+フタ=100%再生PP、すべり止め=TPE、ボール=ABS) ※ひび割れや白化の原因となりますので、アルコールは使用しないでください。

抗菌性能と安全性の基準をクリアしたSIAA認証の抗菌加工。