

PLUS

テープつめ替え式

強力に貼れる

幅8.4mm × 長さ22m

しわにならない テープのり ノリノプロ

一度塗るだけでしっかり接着、約2倍※強粘着タイプ

厚手の封筒、紙工作など厚紙にも

※第三者機関による検証データに基づく当社従来品との比較

特長

【独自開発】 パワーギア



ギアの回転が停止してしまった際に強い力で作用しギアを再び回転させます。これによりテープのたるみを防ぎます。

【独自開発】 クリーンローラー

先端部内側に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。糊カスが紙面に付着するのを防ぐ機能です。



●廃棄量を抑えたエコロジー設計 ●狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない ●均一に塗れてシワになりにくい ●乾くの待たずにすぐにつく ●重ね塗りすることで粘着力がアップ ●写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方

- ①側面の「PUSH」ボタンを押してキャップを開きます。※直接手でカバーを開けることもできます。
- ②貼りたい部分にしっかりと先端を押し当て、ゆっくり引いてください。引き終わったところで、製品を真上に持ち上げるとのりがきれいに切れます。
- ③使用後は、キャップを手で戻してください。



【はしビタガイドの使い方】


紙の端への糊付けをサポートする機能です。

- ①本体裏面の「はしビタ」スイッチをONにし、ガイドを出します。
- ②ガイドを紙の端にひっかけて引いてください。



【テープがたるんだ場合】

- ①本体裏面の「ケース」スイッチのロックを解除し、表面を上に向けます。
- ②本体側面を軽く押し、ケースを開け、後方のコアを反時計回り(矢印の方向)に回してください。



⚠ 注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。●凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくい場合もあります。●のり付けの際は、テープ面のにりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。●引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。●貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。●高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

TG-1222

この製品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
PS、ABS
カバー:PET



台紙

PLUS

テープつめ替え式

しっかり貼れる

幅8.4mm × 長さ22m


しわにならない テープのり ノリノプロ

いつもの強粘着、キレ抜群のドットタイプ

封筒とじ、伝票整理などに

特長

【独自開発】 パワーギア




ギアの回転が停止してしまった際に強い力で作用しギアを再び回転させます。これによりテープのたるみを防ぎます。

【独自開発】 クリーンローラー

先端部内側に取り付けけたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。糊カスが紙面に付着するのを防ぐ機能です。

クリーンローラー ▶
転写ローラー ▶ 糊カス



●廃棄量を抑えたエコロジー設計 ●狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない ●均一に塗れてシワになりにくい ●乾くのを待たずにすくにつく ●重ね塗りすることで粘着力がアップ ●写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方

- ①側面の「PUSH」ボタンを押してキャップを開きます。※直接手でカバーを開けることもできます。
- ②貼りたい部分にしっかりと先端を押し当て、ゆっくり引いてください。引き終わったところで、製品を真上に持ち上げるとのりがきれいに切れず。
- ③使用後は、キャップを手で戻してください。



【はしビタガイドの使い方】


紙の端への糊付けをサポートする機能です。

- ①本体裏面の「はしビタ」スイッチをONにし、ガイドを出します。
- ②ガイドを紙の端にひっかけて引いてください。



【テープがたるんだ場合】

- ①本体裏面の「ケース」スイッチのロックを解除し、表面を上に向けます。
- ②本体側面を軽く押し、ケースを開け、後方のコアを反時計回り(矢印の方向)に回してください。



▲ 注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。●凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいので適しません。●のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。●引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。●貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。●高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たった場所に保管・放置しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

TG-1221

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
PS、ABS
カバー:PET



台紙

PLUS

テープつめ替え式

キレイにはがせる

幅8.4mm × 長さ22m

しわにならない テープのり ノリノプロ

はがしたあとにのりが残らず、付箋のようにまた貼れる

資料整理やメモの仮貼りなどに

特長

【独自開発】 パワーギア



ギアの回転が停止してしまった際に強い力で作用しギアを再び回転させます。これによりテープのたるみを防ぎます。

【独自開発】 クリーンローラー

先端部内側に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。糊カスが紙面に付着するのを防ぐ機能です。


クリーンローラー ▶
転写ローラー ▶



●廃棄量を抑えたエコロジー設計 ●狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない ●均一に塗れてシワになりにくい ●乾くの待たずにすぐにつく ●重ね塗りすることで粘着力がアップ ●写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方

- ①側面の「PUSH」ボタンを押してキャップを開きます。※直接手でカバーを開けることもできます。
- ②貼りたい部分にしっかりと先端を押し当て、ゆっくり引いてください。引き終わるところで、製品を真上に持ち上げるとのりがきれいに切れます。
- ③使用後は、キャップを手で戻してください。



【はしビタガイドの使い方】

紙の端への糊付けをサポートする機能です。

- ①本体裏面の「はしビタ」スイッチをONにし、ガイドを出します。
- ②ガイドを紙の端にひっかけて引いてください。



【テープがたるんだ場合】

- ①本体裏面の「ケース」スイッチのロックを解除し、表面を上に向けます。
- ②本体側面を軽く押し、ケースを開け、後方のコアを反時計回り(矢印の方向)に回してください。



⚠ 注意

●はがれては困る用途には使用しないでください。●時間経過や材質によっては、はがす際にのりが残って取れなかったり、紙が破れる恐れがあります。●凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくい場合適しません。●のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。●引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。●貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。●高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

TG-1223



容器:
PS、ABS
カバー:PET



台紙