

■商品名：プリット 強力多用途接着剤 ハイパー多用途

■型番：NS-804-2P

**強力多用途
接着剤 ハイパー多用途**
使用前に必ずお読みください。
この台紙は大切に保管してください。

●便利な小分け2本パック
●耐水、耐熱、耐衝撃性があり、屋外でも使用できる
●ポリエチレン、ポリプロピレンもOK
●凹凸面にも使用できる

用途 補修、工作、DIYに幅広く使える！
●金属 ●プラスチック(PP・PEを含む) ●木 ●石材・コンクリート
●タイル・陶磁器 ●レンガ ●合成ゴム ●天然ゴム ●ガラス
●皮革 ●発泡スチロール など
ほとんどの材質の接着、補修に使用できます。

X 接着できないもの フッ素樹脂、シリコン樹脂

*食器、貴金属や高価格品の接着はしないでください。
*天然大理石や石材はシミが発生することがあります。

開封方法
最初に使うときは、キャップ天面の突起をチューブの口に差し込んで開封してください。
*液漏れの恐れがあるので、チューブ面を押さないでください。

使用方法

①接着する面の汚れ(油、サビ、ほこりなど)を取り除き、乾燥させます。
汚れの程度に応じて、紙やすりやアルコールをご使用ください。

②接着する面の一方に本品を塗布します。
付属のヘラ等で接着剤を均一に広げ、塗布面積を大きくしてください。

③塗布後、すぐに強く圧着します。
(接着物同士をすり合わせるように圧着するとより強い強度が得られます。)

④必要に応じてテープなどで仮止めをしてください。

⑤数時間で実用強度に達し、約1日で硬化します。
(木/木、23℃×湿度50%での硬化時間の目安)

⑥使用後はチューブの口をきれいにし、キャップをしっかり閉めて保管してください。

<品質表示> 種類・化学反応形接着剤
成分・変成シリコン(65%以上)、
アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤

火気厳禁
第四類第四石油類
危険等級Ⅲ
9ml


▲ 取り扱い上の注意


●接着用途以外には使用しないでください。●事前に本品の接着性能が目的に適合しているか確認してください。●接着面積が小さいと十分な接着強度が得られない場合があります。●火気のあるところでは使用・保管しないでください。●低温下では硬化しない場合があります。5℃以上の場所で使用してください。●開封後は早めに使い切ってください。●幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないようにしてください。●10℃～40℃の直射日光の当たらない場所で保管してください。●中身を完全に使い切ってから地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。

応急処置

●皮フに付着した場合には直ちに拭き取り、石けんでよく洗ってください。かゆみや炎症などの症状がた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。●目に入った場合はこすらずに(コンタクトレンズをはずし)水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。●誤飲したときは水で口の中をよく洗い、この製品を持参の上、医師の診断を受けてください。

NS-804-2P


紙台紙


キャップPE
ヘラPP
カパーPET

プラス株式会社
この製品についての問い合わせ先
お電話、おむせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation
ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>